


Instruction Manual EN

CMT400 and CMT656 - contents


- 1 pc Anodised duralumin drilling template
- 2 pc M4x10mm Pan head Philips screws
- 2 pc washer d6/30
- 2 pc washer d6/18
- 1 pc 08/ 18mm centering pin
- 2 pc Clamps (**CMT400** template only)
- 4 pc M8x45mm screws (**CMT400** template only)
- 4 pc Clamps (**CMT656** template only)
- 8 pc M8x45mm screws (**CMT656** template only)



Instruction Manual EN

CMT400 and CMT656 - contents


- 1 pc Anodised duralumin drilling template
- 2 pc M4x10mm Pan head Philips screws
- 2 pc washer d6/30
- 2 pc washer d6/18
- 1 pc 08/ 18mm centering pin
- 2 pc Clamps (**CMT400** template only)
- 4 pc M8x45mm screws (**CMT400** template only)
- 4 pc Clamps (**CMT656** template only)
- 8 pc M8x45mm screws (**CMT656** template only)



Manual de instrucciones ES

Contenido CMT400 y CMT656


- 1 pieza Plantilla de taladrado de duraluminio anodizado
- 2 piezas tornillos de cabeza M4x10mm Pan Philips
- 2 arandela pc d6/30
- 2 arandela pc d6/18
- 1 pieza Mandril de centrado D8/ 18mm
- 2 piezas Pies de fijación (solamente el sistema **CMT400**)
- 4 piezas Tornillos M8x45mm (solamente el sistema **CMT400**)
- 4 piezas Pies de fijación (solamente el sistema **CMT656**)
- 8 piezas Tornillos M8x45mm (solamente el sistema **CMT656**)



Manual de instrucciones ES

Contenido CMT400 y CMT656


- 1 pieza Plantilla de taladrado de duraluminio anodizado
- 2 piezas tornillos de cabeza M4x10mm Pan Philips
- 2 arandela pc d6/30
- 2 arandela pc d6/18
- 1 pieza Mandril de centrado D8/ 18mm
- 2 piezas Pies de fijación (solamente el sistema **CMT400**)
- 4 piezas Tornillos M8x45mm (solamente el sistema **CMT400**)
- 4 piezas Pies de fijación (solamente el sistema **CMT656**)
- 8 piezas Tornillos M8x45mm (solamente el sistema **CMT656**)



Manuel d'instructions FR

Contenu de CMT400 et CMT656


- 1 pièce Calibre de perçage en duralumin anodisé.
- 2 pièces tête M4x10mm Pan Vis Philips
- 2 pièces rondelle d6/30
- 2 pièces rondelle d6/18
- 1 pièce Piton de centrage D8x18mm
- 2 pièces Volants de serrage (uniquement pour le système **CMT400**)
- 4 pièces Vis M8x45mm (uniquement pour le système **CMT400**)
- 4 pièces Volants de serrage (uniquement pour le système **CMT656**)
- 8 pièces Vis M8x45mm (uniquement pour le système **CMT656**)



Manuel d'instructions FR

Contenu de CMT400 et CMT656

- 1 pièce Calibre de perçage en duralumin anodisé.
- 2 pièces tête M4x10mm Pan Vis Philips
- 2 pièces rondelle d6/30
- 2 pièces rondelle d6/18
- 1 pièce Piton de centrage D8x18mm
- 2 pièces Volants de serrage (uniquement pour le système **CMT400**)
- 4 pièces Vis M8x45mm (uniquement pour le système **CMT400**)
- 4 pièces Volants de serrage (uniquement pour le système **CMT656**)
- 8 pièces Vis M8x45mm (uniquement pour le système **CMT656**)




Manuale di istruzioni IT

neu

Contenuto CMT400 e CMT656

- 1 pz. Dima di foratura in duralluminio anodizzato.
- 2 pz. Viti testa M4x10mm Pan Philips
- 2 pz. Rondella d6/30
- 2 pz. Rondella d6/18
- 1 pz. Perno di centraggio D8/ 18mm
- 2 pz. Volantini di serraggio
(solo il sistema **CMT400**)
- 4 pz. Viti M8x45mm
(solo il sistema **CMT400**)
- 4 pz. Volantini di serraggio
(solo il sistema **CMT656**)
- 8 pz. Viti M8x45mm
(solo il sistema **CMT656**)




Manuale di istruzioni IT

neu

Contenuto CMT400 e CMT656


- 1 pz. Dima di foratura in duralluminio anodizzato.
- 2 pz. Viti testa M4x10mm Pan Philips
- 2 pz. Rondella d6/30
- 2 pz. Rondella d6/18
- 1 pz. Perno di centraggio D8/ 18mm
- 2 pz. Volantini di serraggio
(solo il sistema **CMT400**)
- 4 pz. Viti M8x45mm
(solo il sistema **CMT400**)
- 4 pz. Volantini di serraggio
(solo il sistema **CMT656**)
- 8 pz. Viti M8x45mm
(solo il sistema **CMT656**)



Gebrauchsanweisungen DE

Packungsinhalt CMT400 und CMT656

- 1 Stk. Bohrschablone aus eloxiertem Duraluminium
- 2 Stk. M4x10mm Linsenkopfschrauben Philips
- 2 Stk. Unterlegscheibe d6/30
- 2 Stk. Unterlegscheibe d6/18
- 1 Stk. Zentrierstift D. 8/ 18mm
- 2 Stk. Befestigungsvorrichtung
(nur Bohrlehre **CMT400**)
- 4 Stk. Schrauben M8x45mm
(nur Bohrlehre **CMT400**)
- 4 Stk. Befestigungsvorrichtung
(nur Bohrlehre **CMT656**)
- 8 Stk. Schrauben M8x45mm
(nur Bohrlehre **CMT656**)



Gebrauchsanweisungen DE

Packungsinhalt CMT400 und CMT656

- 1 Stk. Bohrschablone aus eloxiertem Duraluminium
- 2 Stk. M4x10mm Linsenkopfschrauben Philips
- 2 Stk. Unterlegscheibe d6/30
- 2 Stk. Unterlegscheibe d6/18
- 1 Stk. Zentrierstift D. 8/ 18mm
- 2 Stk. Befestigungsvorrichtung
(nur Bohrlehre **CMT400**)
- 4 Stk. Schrauben M8x45mm
(nur Bohrlehre **CMT400**)
- 4 Stk. Befestigungsvorrichtung
(nur Bohrlehre **CMT656**)
- 8 Stk. Schrauben M8x45mm
(nur Bohrlehre **CMT656**)

